

Druckschrauben Edelstahl

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Schraube Edelstahl.
Bolzen Messing oder POM.


Ausführung:

Schraube blank.

Hinweis:

Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Druckschrauben Edelstahl

Bestellnummer	Material Komponente	D	D1	L	L3	SW
K0667.041X65	Messing	M4	2,5	6,5	1,2	2
K0667.041X105	Messing	M4	2,5	10,5	1,2	2
K0667.041X165	Messing	M4	2,5	16,5	1,2	2
K0667.041X305	Messing	M4	2,5	30,5	1,2	2
K0667.041X405	Messing	M4	2,5	40,5	1,2	2
K0667.051X85	Messing	M5	3	8,5	1,3	2,5
K0667.051X125	Messing	M5	3	12,5	1,3	2,5
K0667.051X205	Messing	M5	3	20,5	1,3	2,5
K0667.051X305	Messing	M5	3	30,5	1,3	2,5
K0667.051X405	Messing	M5	3	40,5	1,3	2,5
K0667.061X115	Messing	M6	4	11,5	1,9	3
K0667.061X135	Messing	M6	4	13,5	1,9	3
K0667.061X175	Messing	M6	4	17,5	1,9	3

Druckschrauben Edelstahl

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Komponente	D	D1	L	L3	SW
K0667.061X215	Messing	M6	4	21,5	1,9	3
K0667.061X265	Messing	M6	4	26,5	1,9	3
K0667.061X415	Messing	M6	4	41,5	1,9	3
K0667.061X515	Messing	M6	4	51,5	1,9	3
K0667.061X615	Messing	M6	4	61,5	1,9	3
K0667.081X12	Messing	M8	5,5	12	2,4	4
K0667.081X22	Messing	M8	5,5	22	2,4	4
K0667.081X32	Messing	M8	5,5	32	2,4	4
K0667.081X52	Messing	M8	5,5	52	2,4	4
K0667.081X62	Messing	M8	5,5	62	2,4	4
K0667.081X82	Messing	M8	5,5	82	2,4	4
K0667.101X14	Messing	M10	7	14	2,6	5
K0667.101X18	Messing	M10	7	18	2,6	5
K0667.101X27	Messing	M10	7	27	2,6	5
K0667.101X37	Messing	M10	7	37	2,6	5
K0667.121X225	Messing	M12	8,5	22,5	3,3	6
K0667.121X325	Messing	M12	8,5	32,5	3,3	6
K0667.121X425	Messing	M12	8,5	42,5	3,3	6
K0667.1041X7	POM	M4	2	7	1,7	2
K0667.1041X9	POM	M4	2	9	1,7	2
K0667.1041X11	POM	M4	2	11	1,7	2
K0667.1041X13	POM	M4	2	13	1,7	2
K0667.1041X17	POM	M4	2	17	1,7	2
K0667.1041X31	POM	M4	2	31	1,7	2
K0667.1041X41	POM	M4	2	41	1,7	2
K0667.1051X9	POM	M5	3	9	1,8	2,5
K0667.1051X11	POM	M5	3	11	1,8	2,5
K0667.1051X13	POM	M5	3	13	1,8	2,5
K0667.1051X17	POM	M5	3	17	1,8	2,5
K0667.1051X21	POM	M5	3	21	1,8	2,5
K0667.1051X31	POM	M5	3	31	1,8	2,5
K0667.1051X41	POM	M5	3	41	1,8	2,5
K0667.1061X113	POM	M6	3,5	11,3	1,7	3
K0667.1061X133	POM	M6	3,5	13,3	1,7	3
K0667.1061X173	POM	M6	3,5	17,3	1,7	3
K0667.1061X213	POM	M6	3,5	21,3	1,7	3
K0667.1061X263	POM	M6	3,5	26,3	1,7	3
K0667.1061X413	POM	M6	3,5	41,3	1,7	3
K0667.1061X513	POM	M6	3,5	51,3	1,7	3
K0667.1061X613	POM	M6	3,5	61,3	1,7	3
K0667.1081X136	POM	M8	5	13,6	2	4
K0667.1081X176	POM	M8	5	17,6	2	4
K0667.1081X216	POM	M8	5	21,6	2	4
K0667.1081X266	POM	M8	5	26,6	2	4
K0667.1081X336	POM	M8	5	33,6	2	4
K0667.1081X516	POM	M8	5	51,6	2	4
K0667.1081X616	POM	M8	5	61,6	2	4
K0667.1081X816	POM	M8	5	81,6	2	4
K0667.1101X179	POM	M10	6,5	17,9	2,5	5
K0667.1101X219	POM	M10	6,5	21,9	2,5	5
K0667.1101X269	POM	M10	6,5	26,9	2,5	5
K0667.1101X369	POM	M10	6,5	36,9	2,5	5
K0667.1121X221	POM	M12	8	22,1	2,9	6
K0667.1121X321	POM	M12	8	32,1	2,9	6
K0667.1121X421	POM	M12	8	42,1	2,9	6

