

# Gewindestifte-Sets mit Einschraub-Stopp zum Einkleben

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



## Beschreibung

### Werkstoff:

Stahl oder Edelstahl 1.4305.

### Ausführung:

Stahl blau passiviert.

Edelstahl blank.

### Hinweis:

Die Gewindestifte mit Einschraub-Stopp wurden speziell für den Einsatz als "Einklebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.

Zum Einkleben haben sich in der Praxis die LOCTITE-Produkte 638 und 648 bewährt. Technische Daten siehe K0404.

## Artikelübersicht

### Gewindestifte-Sets mit Einschraub-Stopp

Bestellnummer	Bestellnummer	Inhalt (Stk.)
Stahl	Edelstahl	(LOCTITE-Kleber 638 und 648 im Lieferumfang nicht enthalten)
K0405.01	K0405.02	M5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40(x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6)

### LOCTITE-Kleber (Zubehör)

Bestellnummer	Ausführung	Gebinde	Druckscherfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	Losbrechmoment Nm	Temperaturbeständigkeit
K0655.6380010	LOCTITE 638	10 ml Flasche	20-35	35-60	-55 °C - +150 °C
K0655.6480010	LOCTITE 648	10 ml Flasche	16-30	30-55	-55 °C - +175 °C