

Bodenaufsteller geschraubt

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Aluminiumprofil.
Acrylglas.

Ausführung:

Vierkantprofil.
Acrylglascheibe.

Hinweis:

Höhe komplett: 1886 mm
Breite Rahmen: 900 mm
Fußfläche je: 72x60 mm

Bodenaufsteller bestehend aus Aluminiumrahmen und eingesetzten Acrylglascheiben.
Stabil konstruiert und universell einsetzbar.

Vierkantprofil, Rahmen oben offen.
Acrylglas 850x850 mm, Stärke 4 mm.
Gesamte lichte Höhe 1000 mm.
Durchreiche 140 mm bei Tischhöhe 860 mm.

Anwendung:

Ladengeschäfte / Apotheken
Lebensmittelmärkte / Kassenbereiche
Arztpraxen / Wartezimmer
Empfangstheken / Eingangsbereich

Auf Anfrage:

Sondergrößen.

Artikelübersicht

Bodenaufsteller geschraubt

Bestellnummer	Benennung
K1081.22	Bodenaufsteller