

## Kugeldruckschrauben ohne Kopf kurze Ausführung

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:


Schraube Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl.

#### Ausführung:


Schraube Festigkeitsklasse 12.9, brüniert. Kugel gehärtet, blank.

#### Hinweis:

Kugeldruckschrauben, kurze Ausführung sind besonders für Zylinderschäfte DIN 1835 E in Verbindung z.B. mit Whistle Notch oder Weldon Werkzeugaufnahmen geeignet.



### Zeichnungen



### Artikelübersicht

#### Kugeldruckschrauben ohne Kopf kurze Ausführung

Bestellnummer	D	D1	L	Kugel-Ø	SW	Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
K1913.1416	M14	7,2	16	8,5	6	30
K1913.1616	M16	7,2	16	8,5	8	30
K1913.1820	M18X2	10,7	20	12	10	60
K1913.2020	M20X2	10,7	20	12	10	60
K1913.2025	M20X2	10,7	25	12	10	60
K1913.2425	M24x2	13,5	25	15	12	90

