


Kantenschutzprofile mit integriertem Stahlklemmband

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Mindestbiegeradius:



Beschreibung

Werkstoff:
PVC.

Ausführung:
schwarz.

Hinweis:

Die Kantenschutzprofile sind zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten vorgesehen, sodass keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte notwendig sind.


Montage:

Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzprofil selbstständig, auch wenn Radien oder Krümmungen vorhanden sind. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich.

Auf Anfrage:

Weitere Längen.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Kantenschutzprofile mit integriertem Stahlklemmband

Bestellnummer	Form	L	Klembereich mm	Mindestbiegeradius mm	B	H
K1367.010X2000	A	2000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
K1367.010X5000	A	5000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
K1367.010X10000	A	10000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
K1367.010X20000	A	20000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
K1367.010X50000	A	50000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
K1367.114X2000	B	2000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
K1367.114X5000	B	5000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
K1367.114X10000	B	10000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
K1367.114X20000	B	20000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
K1367.114X50000	B	50000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
K1367.217X2000	C	2000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
K1367.217X5000	C	5000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
K1367.217X10000	C	10000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
K1367.217X20000	C	20000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
K1367.217X50000	C	50000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
K1367.308X2000	D	2000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6	8
K1367.308X5000	D	5000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6	8
K1367.308X10000	D	10000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6	8
K1367.308X20000	D	20000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6	8
K1367.308X50000	D	50000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6	8
K1367.415X2000	E	2000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15

Kantenschutzprofile mit integriertem Stahlklemmband

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	L	Klemmbereich mm	Mindestbiegeradius mm	B	H
K1367.415X5000	E	5000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15
K1367.415X10000	E	10000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15
K1367.415X20000	E	20000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15
K1367.415X50000	E	50000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15